

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×24G.

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931166 tai numerolla 931168 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Syvyys	700 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä

ComfortClose	ei
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Hyötykorkeus	400 mm
vierintäreunus	kyllä
Paino	55 kg
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Korkeus	685 mm
Ovien lkm	0
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28

951972 30X28