

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 20×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 20×24G.

Asennusvaunu 24×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevällä lukolla.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931046 tai numerolla 931048 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Laatikkostokehys hyötykorkeus	600 mm
vierintäreunus	kyllä

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Laatikoiden lukumäärä	0
Hyötykorkeus	600 mm
Syvyys	700 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Korkeus	885 mm
Ovien lkm	0
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Paino	54 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	600 mm
Pyörän Ø	125 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 24X28	951972 24X28