

Garant GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 985/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×24G.

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931166 tai numerolla 931168 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Ovien lkm	0

ComfortClose	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Leveys	750 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	700 mm
Pyörän Ø	125 mm
Paino	65 kg
Enimmäiskantokyky	600 kg
vierintäreunus	kyllä
Korkeus	985 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28

951972 30X28