

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 36×24G.**

Asennusvaunu 40×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
--	---

vierintäreunus	kyllä
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Leveys	1000 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Paino	153 kg
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötykorkeus	600 mm
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Korkeus	885 mm
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931354 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931354 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931354 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931354 75
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	931327 885/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 40X28	951972 40X28