

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/7**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikot 36×24G.**

Asennusvaunu 40×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	7
-----------------------	---

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
ComfortClose	ei
Ovien lkm	0
Korkeus	885 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Pyörän Ø	125 mm
Leveys	1000 mm
Paino	176 kg
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931354 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931354 100
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	931327 885/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 40X28	951972 40X28