

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 46×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Sisältää vetolaatikat 46×24G.

Asennusvaunu 50×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 50 mm:n välein tai 2G-reikävälillä (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Vain paikoilleen painettavien GridLine-jakajien, leveydet 2G, 4G, 6G, 8G, 10G tai 12 G, käyttö on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Laatikostokehys hyötykorkeus	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Pyörän Ø	125 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
ComfortClose	ei
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Hyötykorkeus	600 mm
Leveys	1250 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Korkeus	885 mm
Paino	217 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Laatikoiden lukumäärä	8
vierintäreunus	kyllä
Vetolaatikon korkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	46
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Syvyys	700 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Ovien lkm	0
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm

Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931454 75
Asennusvaunut vetolaatikoille Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 885/0	931427 885/0
Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus Mitta G 50X28	951972 50X28