

Garant**"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268404 16
GTIN	4062406272845
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Hyötypituus L ₁	24 mm
Nimellis-Ø D	16 mm
varren Ø D _s	20 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 08..
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 42	269028 42
---------------------------------	-----------