

Garant**Sorvauskääntöterä ZCMX 050202 "4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökaluille, Laji: HBZ310****Tilastiedot**

Tilausnumero	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Tuoteluokka	21K

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	PVD
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
Laji	HBZ310
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050202
Syöttö f sorvaus	0,05 - 0,4 mm

Syöttö f poraus	0,03 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä