

**Garant****"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268405 10
GTIN	4062406272906
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarsi.

**Käyttö:**

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

**Huomautus:**

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	15 mm
Nimellis-Ø D	10 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 05..
Kokonaispituus L	90 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 40	269028 40
---------------------------------	-----------