

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268409 10
GTIN	4062406272982
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarsi, jossa laippa.

**Käyttö:**

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
- Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
- Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus $L_s$	42 mm
Ø $d_2$	16 mm
Nimellis-Ø $D$	10 mm
Hyötypituus $L_1$	22,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
varren Ø $D_s$	12 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 05..

Ulkonema L <sub>A</sub>	29 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 40	269028 40
---------------------------------	-----------