

Garant**"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Oikea, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268408 20
GTIN	4062406272975
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi, jossa laippa.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
- Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
- Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	46 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Varren pituus L _s	56 mm
varren Ø D _s	25 mm
Nimellis-Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 10..

Ulkonema L _A	57,5 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 43	269028 43
---------------------------------	-----------