

Garant**"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268405 20
GTIN	4062406272937
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Hyötypituus L ₁	30 mm
Nimellis-Ø D	20 mm
varren Ø D _s	25 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 10..
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 43	269028 43
---------------------------------	-----------