

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268409 12
GTIN	4062406272999
Tuoteluokka	21K

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarsi, jossa laippa.

**Käyttö:**

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
- Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
- Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nimellis-Ø D	12 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	45 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 06..

Ulkonema L <sub>A</sub>	35 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 41	269028 41
---------------------------------	-----------