



Suorahiomakone, taivutettu Akku, Tyyppi: M12FDGA422



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 077257 M12FDGA422 |
| GTIN | 4058546290672 |
| Tuoteluokka | 03L |

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen FUEL™-suorahiomakone, **taivutettu**, kompakti rakenne (kokonaispituus 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-portainen nopeussäätö ja herkkä nopeussäädin koneen hyvään hallintaan.

Toimituksen sisältö:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akku, C12 C -laturi, 1 × kiristysholkit 6 mm ja 8 mm, työkalulaukku.

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat (CER) löytyvät alkaen numerosta 554012, puhdistus-/karkeapuhdistuslaikat numeroilla 554050; 554051; 554054 ja 554055.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Paino | 0,8 kg |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah |
| Akkukapasiteetti | 4 Ah |
| Kierroslukualue | 0 - 24500 min ⁻¹ |

| | |
|---|-------------------------|
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 |
| Akkutyyppi | Litiumioni |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V |
| akun jännite | 12 V |
| Kiristysholkkien enimmäis-Ø | 6 - 8 mm |
| Valmistajamerkintä | M12FDGA-422B |
| Laikan enimmäis-Ø | 50 mm |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Suorahiomakone |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12 | 073814 MB12 |
| Puhdistuslaikka (A) Huopamalli FINE | 554055 FINE |
| Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 180 | 554042 180 |
| Karkeapuhdistuslaikka (SiC) Huopamalli CRS | 554051 CRS |
| Akun latauslaite Tyyppi M1218C | 073840 M1218C |
| Varrelliset pyöröharjatMessinkilanka 0,20 mm Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1 30X6 mm | 574350 30X6 |
| Akun latauslaite Tyyppi M1218FC | 073840 M1218FC |
| Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Puhdistuslaikka (A) Huopamalli MED | 554055 MED |
| Karkeapuhdistuslaikka (SiC) Huopamalli CRS | 554050 CRS |
| Puhdistuslaikka (A) Huopamalli FINE | 554054 FINE |
| Varrelliset pyöröharjatTeräslanka 0,30 mm Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1 30X6 mm | 574000 30X6 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm | 554093 50 |
| Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppi MB12 | 073829 MB12 |
| Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 280 | 554042 280 |

| | |
|---|-------------|
| Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12 | 073815 MB12 |
| Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 100 | 554042 100 |
| Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm | 554093 75 |
| Puhdistuslaikka (A) Huopamalli MED | 554054 MED |