



Suorahiomakone Akku, Tyyppi: M12FDGS422



Tilaustiedot

Tilausnumero	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen FUEL™-suorahiomakone (kokonaispituus 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-portainen nopeussäätö.

Toimituksen sisältö:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akku, C12 C -laturi, 1× kiristysholkit 6 mm ja 8 mm, työkalulaukku.

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat (CER) löytyvät alkaen numerosta 554012, puhdistus-/karkeapuhdistuslaikat numeroilla 554050; 554051; 554054 ja 554055.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12FDGS-422B
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Paino	1 kg
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 - 8 mm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Akkukapasiteetti	4 Ah
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Akkutyyppi	Litiumioni
Kierroslukualue	0 - 21000 min ⁻¹
akun jännite	12 V

Laikan enimmäis-Ø	50 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 100	554043 100
Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 100	554042 100
Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 280	554043 280
Puhdistuslaikka (A) Huopamalli MED	554054 MED
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 180	554043 180
Puhdistuslaikka (A) Huopamalli FINE	554055 FINE
Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm Harjan Ø D1x harjaosan leveys L1 30X6 mm	574350 30X6
Karkeapuhdistuslaikka (SiC) Huopamalli CRS	554051 CRS
Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 280	554042 280
Karkeapuhdistuslaikka (SiC) Huopamalli CRS	554050 CRS
Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppi MB12	073829 MB12
Viimeistelyhuopalaikka Rakeistus-vertailu 180	554042 180
Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Puhdistuslaikka (A) Huopamalli FINE	554054 FINE
Puhdistuslaikka (A) Huopamalli MED	554055 MED
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
	574000 30X6

Varrelliset pyöröharjatTeräslanka 0,30 mm Harjan Ø D1×
harjaosan leveys L1 30X6 mm
