



Deadman-kulmahiomakone, Tyyppi: AGVKB24



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 077162 AGVKB24 |
| GTIN | 4058546293628 |
| Tuoteluokka | 03M |

Kuvaus

Malli:

Tehokas 230 mm:n kulmahiomakone:

- pölysuojattu PROtector-moottori, pehmokäynnistys ja käynnistysvirran rajoitin.
- Uudelleenkäynnistyssuoja.
- Tärinävaimennettu, käännettävä lisäkahva.
- **Karan lukitus.**

Varokytinmalli, kytkeytyy pois päältä heti kytkimestä irti päästämisen jälkeen. Kulmahiomakone, jossa **RAPIDSTOP™**-jarru ja turvakytin.

Irrotettava pölysuojus suojaa epäpuhtauksilta ja pidentää moottorin käyttöikää.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan. Sisältää FIXTEC-pikakiinnitysmutterin.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Paino | 5,9 kg |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,7 m/s ² |
| Tehonkulutus | 2400 W |
| Varokytin | kyllä |
| Eriyisominaisuus | FIXTEC |
| Eriyisominaisuus | Varokytin |
| Valmistajamerkintä | AGVKB-24-230 EKX DMS |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| pehmeä käynnistys | kyllä |
| Enimmäiskierrosluku | 6500 min ⁻¹ |
| Enimmäiskatkaisusyvyys | 68 mm |
| uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä |
| Laikan enimmäis-Ø | 230 mm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Tuotetyppi | Kulmahiomakone |