



## Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: GSB1215B



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin** vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

Kestävä ja kätevä akkukäyttöinen ruuvain, paino vain **1 kg**.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

### Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litiumioni
------------	------------

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1 - 10 mm
Paino	1 kg
Akkukapasiteetti	2 Ah
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	19 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	15 Nm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1300 min <sup>-1</sup>
Moottorin rakenne	Harjamoottori
Valmistajamerkintä	GSB 12V-15
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	10,5 m/s <sup>2</sup>
Tyypillinen käyttö	Medium
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s <sup>2</sup>
enimmäisvääntömomentti kova	30 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
akun jännite	12 V
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	10 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi GAL1240	073866 GAL1240
Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V	073851 B12