



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: GSR1215B



Tilaustiedot

Tilausnumero	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Etu:

Kompakti malli on ideaalinen ahtaisiin kohtiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ja kuljetuslaukku. 2 x 12V / 2,0 Ah litiumioniakku

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
-----------------------------------	-----------

Akkukapasiteetti	2 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Paino	1 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 380 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GSR 12V-15
Akkutyyppi	Litiumioni
Tyypillinen käyttö	Medium
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1300 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	19 mm
Moottorin rakenne	2-napainen moottori
enimmäisvääntömomentti kova	30 Nm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	15 Nm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
akun jännite	12 V
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	12 V, 2-napainen moottori
USP2	Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 0–10, softgrip-pinnat, akun lataustason näyttö

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V	073855 B12
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V	073851 B12
Akun latauslaite Tyyppe GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V	073859 B12