

HOLEX**Käsinepari Cut F / A9, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094618 8
GTIN	4062406273231
Tuoteluokka	02H

Kuvaus**Malli:**

HOLEX-viiltosuojakäsineen vahvistettu kämmenpuoli tarjoaa lisäksi **pistosuojauksen** (Needle Puncture Resistant Level 3). Korkeimman **viiltosuojatason F** (ANSI A9 -standardin mukainen) ansiosta tätä käsinettä voidaan käyttää raskaisiin töihin, joihin liittyy äärimmäisen suuri viiltohaavojen vaara. **HDPE**-perusmateriaali ja **nitriilivaahtopinnoite** takaavat miellyttävän ja joustavan käytön.

Standardi:

EN 388

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineiden ominaisuudet	Pistosuojaus taso 3
Neulosteknologia	13G
EN 388	4443F
Rungon materiaali	HDPE

Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	musta / sininen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet