

**HOLEX****Käsinepari Cut F / A9, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094618 9
GTIN	4062406273248
Tuoteluokka	02H

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX-viiltosuojakäsineen vahvistettu kämmenpuoli tarjoaa lisäksi **pistosuojauksen** (Needle Puncture Resistant Level 3). Korkeimman **viiltosuojatason F** (ANSI A9 -standardin mukainen) ansiosta tätä käsinettä voidaan käyttää raskaisiin töihin, joihin liittyy äärimmäisen suuri viiltohaavojen vaara. **HDPE**-perusmateriaali ja **nitriilivaahtopinnoite** takaavat miellyttävän ja joustavan käytön.

**Standardi:**

EN 388

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineiden ominaisuudet	Pistosuojaus taso 3
Neulosteknologia	13G
EN 388	4443F
Rungon materiaali	HDPE

Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	musta / sininen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet