



## Akkuporaruuvinväännin ProCORE, Tyyppi: GSR18110C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

- Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
- LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
- Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
- Softgrip.

**KickBack-Control** automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa sekä ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä ja moottorijarru. 13 mm:n Auto-Lock-metalliporaistukka. Suuri vääntömomentti.

Voidaan varustaa Connectivity-moduulilla.

#### Etu:

Täysmetallinen poraistukka.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku, pikalatauslaite ja L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

### Tekninen kuvaus

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
enimmäisvääntömomentti kova	110 Nm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Akkukapasiteetti	4 Ah
Paino	2,2 kg
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	82 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
enimmäisvääntömomentti pehmeä	47 Nm
Akkutyyppi	Litiumioni
akun jännite	18 V
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Valmistajamerkintä	GSR 18V-110C
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, pikakiinnitysis­tukan kiinnitysalue 1,5–13, L-Boxx

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073863 C18
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073856 C18