

HOLEX**Käsinepari Cut F / A9, Käsineen koko: 6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094618 6 |
| GTIN | 4062406273217 |
| Tuoteluokka | 02H |

Kuvaus**Malli:**

HOLEX-viiltosuojakäsineen vahvistettu kämmenpuoli tarjoaa lisäksi **pistosuojauksen** (Needle Puncture Resistant Level 3). Korkeimman **viiltosuojatason F** (ANSI A9 -standardin mukainen) ansiosta tätä käsinettä voidaan käyttää raskaisiin töihin, joihin liittyy äärimmäisen suuri viiltohaavojen vaara. **HDPE**-perusmateriaali ja **nitriilivaahtopinnoite** takaavat miellyttävän ja joustavan käytön.

Standardi:

EN 388

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Käsineiden ominaisuudet | Pistosuojaus taso 3 |
| Neulosteknologia | 13G |
| EN 388 | 4443F |
| Rungon materiaali | HDPE |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Pinnoitus | Nitriilivaaho |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Heavy Duty |
| Väri | musta / sininen |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | F |
| Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |