



## Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: 6



### Tilautiedot

Tilausnumero	094645 6
GTIN	4062406273279
Tuoteluokka	02H

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX-lämpösuojakäsine, tulta kestävä neuletekniikka, neuletiheys 10, kuumien osien käsittelyyn.

**Standardi:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Hyvä
EN 388 lävistyslujuus	3
Öljypito	Kohtalainen
Pinnoitemateriaali	Neoprene
EN 388 hankauksenkestävyys	2

silikoniton	kyllä
EN 388 viiltolujuus	1
Märkäpito	Kohtalainen
Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Erittäin hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	2
Käsineen koko	6
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Säteilylämpö jopa	4231XX °C
Rungon materiaali	Akryyli
Pinnoitus	Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Kuumuussuoja enint.	250 °C
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet