



Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094645 11
GTIN	4062406273323
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

HOLEX-lämpösuojakäsine, tulta kestävä neuletekniikka, neuletiheys 10, kuumien osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Hyvä
Suojausluokka	Luokka III
Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Märkäpito	Kohtalainen
EN 388 lävistyslujuus	3
EN 388 viiltolujuus	1

EN 388 jatkorepäisylujuus	2
Pinnoitemateriaali	Neoprene
EN 388 hankauksenkestävyys	2
silikoniton	kyllä
Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Käsineen koko	11
Öljypito	Kohtalainen
Istuvuus	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Säteilylämpö jopa	4231XX °C
Rungon materiaali	Akryyli
Pinnoitus	Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Kuumuussuoja enint.	250 °C
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet