

Garant GRIDLINE

**Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 36×20G, Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930735 900
GTIN	4062406271671
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaapin runko 40×24G, sopii vetolaatikoille 36×20G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla.

**Sopii:**

Laatikot nro 930743, 930744, 930745, 930746.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	45 kg
Syvyys G	24
Leveys G	40
Syvyys	600 mm

Hyötykorkeus	800 mm
Leveys	1000 mm
Ovien lkm	0
Korkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------