

Garant**Käsinepari MASTER CUT D, Käsineen koko: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094446 6
GTIN	4062406273392
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitrilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden. Sopii sen ansiosta erittäin hyvin pienten, teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Soveltuu mainiosti myös hieman öljyisiin töihin.

GARANT MASTER CUT D. Viiltosuojaustaso D, **täysin ilman lasi- ja teräskuituja.** Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä.

Käsineet voidaan pestä 40° - 60° C:n lämpötilassa enintään neljä kertaa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	MASTER CUT
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka

Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4442D
Rungon materiaali	Erikoislanka
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet