

Garant**ZCMX 050204, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 10 mm

Laji: HBZ030

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050204
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBZ030
Pinnoitus	CVD

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä