

Garant**ZCMX 050204, Laji: HBZ120**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

ZCMX 050204 HBZ120 Laji: HBZ120

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050204
Laji	HBZ120
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 200 m/min
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Pinnoitus	PVD
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jyrsintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä