


**Garant****ZCMX 050204, Laji: HBZ310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

ZCMX 050204 HBZ310 Laji: HBZ310

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HBZ310
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050204
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 - 600 m/min
Pinnoitus	PVD
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	10 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä