

**Garant****ZCMX 050204, Laji: HUZ310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268420 HUZ310
GTIN	4062406273620
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

ZCMX 050204 HUZ310 Laji: HUZ310  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Laji	HUZ310
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050204
Pinnoitus	pinnoittamaton
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 - 600 m/min
Lastuava aine	KM
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	10 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä