

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/6A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930705 900/6A
GTIN	4062406273699
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Leveys	1000 mm

Laatikoiden lukumäärä	6
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Paino	145 kg
Syvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954207 5
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	930735 900
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930743 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930743 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930743 75
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954208 5