

Garant**ZCMX 060202, Laji: HUZ310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268421 HUZ310
GTIN	4062406273712
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 12 mm

Laji: HUZ310

Lastuamissyvyys a_p: 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 060202
Laji	HUZ310
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	200 - 600 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	12 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä