

**uvex****Käsinepari uvex phynomic airLite B ESD, Käsineen koko: 7**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094466 7
GTIN	4048612063729
Tuoteluokka	04W

## Kuvaus

**Malli:**

**uvex phynomic airLite -sarja.** Erittän kevyt viiltosuojakäsine, joka **istuu ergonomisesti** ja on mukava käytössä. Soveltuu optimaalisesti työtehtäviin, jotka vaativat erityisen hyvää **sormituntumaa**. Sitä voidaan käyttää sekä ESD- että räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Dermatologisesti tarkastettu (proDERM®), ei sisällä kiihdyttimiä. **Aqua-Polymer-pinnoite airLite** takaa hyvän hengittävyuden.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

## Tekninen kuvaus

Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
-------------	-----------------------

Käsineen koko	7
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	18G
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	3X32B
Rungon materiaali	Dyneema®Diamond, Polyamid, Elastan, Karbon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen/antrasiitinharmaa
Paino	45 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet