

**Garant****ZCMX 060204, Laji: HBZ140**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268423 HBZ140
GTIN	4062406273842
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 12 mm

Laji: HBZ140

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 190 m/min

## Tekninen kuvaus

Pinnoitus	PVD
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 060204
Nirkon säde	0,4 mm

Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBZ140
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 190 m/min
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	12 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä