

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930715 800/5
GTIN	4062406273736
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Paino	124 kg
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	5
Syvyys E	700
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Leveys	1000 mm
Ovien lkm	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930745 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930745 300
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930745 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930745 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930735 800