

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930715 800/7
GTIN	4062406273750
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Korkeus: 800 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 700 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Syvyys E	700
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Paino	149 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Ovien lkm	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930745 75
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930745 100
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930745 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930745 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	930735 800
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930743 50