

Garant GRIDLINE

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 900/6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930715 900/6
GTIN	4062406273767
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
-----------	---

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Paino	142 kg
Syvyys	600 mm
Hyötykorkeus	800 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930745 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930745 300
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930745 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930745 125
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	930735 900