

Garant GRIDLINE

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 900/6A**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 930715 900/6A |
| GTIN | 4062406273774 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|---|
| Ovien lkm | 0 |
|-----------|---|

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 800 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 150 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 150 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 150 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 200 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Syvyys | 600 mm |
| Hyötykorkeus | 800 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 6 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Korkeus | 900 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×20 |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 36 |
| Leveys | 1000 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 900 mm |
| Paino | 145 kg |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Vetoalustojen määrä | 0 |
| Asennus korkeussäädettävän työtason alle | ei |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Tuotenimen määrite | 36x20G |
| Tuotetyyppi | Työkalukaappi |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21 | 914227 HU21 |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm | 930745 150 |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm | 930745 75 |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm | 930745 200 |
| Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm | 930735 900 |