

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 900/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930715 900/7
GTIN	4062406273781
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikot 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Korkeus: 900 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 800 mm
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 800 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys	600 mm
Korkeus	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Ovien lkm	0
Paino	144 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930745 100
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930745 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930745 250
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930745 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 900 mm	930735 900