

Garant**ZCMX 080304, Laji: HUZ310**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268425 HUZ310 |
| GTIN | 4062406273910 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus

ZCMX 080304 HUZ310 Laji: HUZ310
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm
Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm
Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | HUZ310 |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 200 - 600 m/min |
| ISO-koodi-kääntöteriä | ZCMX 080304 |
| Pääkäyttöalue | N |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö, poraus | 0,03 - 0,3 mm |
| Syöttö, jysintä | 0,05 - 0,4 mm |
| sopii työkalun Ø:lle D _c | 16 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |