

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1250/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1250/10
GTIN	4062406352592
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 1250 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 1150 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 1150 mm  
Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	1150 mm
Ovien lkm	0
Leveys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	10
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Korkeus	1250 mm
Paino	197 kg
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931163 125
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931163 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931155 1250