

Garant**ZCMX 080302, Laji: HBZ310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268424 HBZ310
GTIN	4062406273880
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

ZCMX 080302 HBZ310 Laji: HBZ310

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jysintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080302
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	PVD
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HBZ310

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä