

**Garant****ZCMX 080302, Laji: HUZ310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268424 HUZ310
GTIN	4062406273866
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

ZCMX 080302 HUZ310 Laji: HUZ310  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöteriä	ZCMX 080302
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 - 600 m/min
Laji	HUZ310
Nirkon säde	0,2 mm

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä