

uvex**Käsinepari uvex phynomic airLite B ESD, Käsineen koko: 7**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094467 7 |
| GTIN | 4048612064009 |
| Tuoteluokka | 04W |

Kuvaus

Malli:

uvex phynomic airLite -sarja. Erittän kevyt viiltosuojakäsine, joka **istuu ergonomisesti** ja on mukava käytössä. Soveltuu optimaalisesti työtehtäviin, jotka vaativat erityisen hyvää **sormituntumaa**. Sitä voidaan käyttää sekä ESD- että räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Dermatologisesti tarkastettu (proDERM®), ei sisällä kiihdyttimiä. **Aqua-Polymer-pinnoite airLite** takaa hyvän hengittävyuden.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|-----------------------|
| Käsintyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
|-------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Käsineen koko | 7 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Neulosteknologia | 18G |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| EN 388 | 3X42C |
| Rungon materiaali | Dyneema®Diamond, Polyamid, Elastan, Karbon |
| Pinnoitus | Nitril |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Väri | sininen/antrasiitinharmaa |
| Paino | 56 g |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | C |
| Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |