

Garant**ZCMX 080304, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ030

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBZ030
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	CVD
Pääkäyttöalue	P
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä