

**Garant****ZCMX 080304, Laji: HBZ310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

ZCMX 080304 HBZ310 Laji: HBZ310

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HBZ310
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080304
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	PVD
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	16 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä