

**Garant****ZCMX 080304, Laji: HBZ120**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

ZCMX 080304 HBZ120 Laji: HBZ120

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyrinä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 200 m/min

## Tekninen kuvaus

Pinnoitus	PVD
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 200 m/min
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBZ120

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080304
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä