

Garant**ZCMX 080308, Laji: HBZ140**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ140

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 190 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Laji	HBZ140
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080308

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Pinnoitus	PVD
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä