

Garant**ZCMX 080304, Laji: HBZ140**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268425 HBZ140
GTIN	4062406273941
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 16 mm

Laji: HBZ140

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 190 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080304
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Pinnoitus	PVD

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 2 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBZ140
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä