

Garant**ZCMX 080308, Laji: HBZ120**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

ZCMX 080308 HBZ120 Laji: HBZ120

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jysintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HBZ120
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 080308
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 200 m/min
Pinnoitus	PVD

Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä